

# Sklopka EAMC-42-66-11-12

Številka dela: 558313

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	11 mm
Premer nosilca 2	12 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	66 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	45.5 000065
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	166 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS