


Aksialni sklop EAMM-A-A22-57A

Številka dela: 558897

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	22
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	6,06 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	7,5 Nm
Masa izdelka	430 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS