


# Aksialni sklop EAMM-A-A22-70A

Številka dela: 558898

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	22
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	6,06 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	8 Nm
Masa izdelka	480 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS