


Prirobnica motorja EAMF-A-38C-57A

Številka dela: 558907

FESTO

primeren za ročično os EGSA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	38
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS