

Standardni valj DSNU-25-100-PPS

Številka dela: 559254
Izdelek, ki se opušča

FESTO

s samonastavljivim pnevmatičnim dušenjem v končnih legah.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	100 mm
Premer bata	25 mm
Navoj batnice	M10x1,25
Dušenje	PPS: samonastavljivo pnevmatično dušenje v končnih legah
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	CETOP RP 52 P ISO 6432
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarna energija v končnih legah	0,3 J
Dolžina dušenja	17 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	247,4 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	294,5 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	71 g
Dodatek mase na 10 mm giba	11 g
Osnovna masa za 0 mm giba	238 g
Dodatek mase na 10 mm giba	6 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje naravno eloksiran
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	visokolegirano jeklo, nerjavno