

Aksialni sklop EAMM-A-D60-60G


Številka dela: 560283

★ Osnovni program
Izdelek, ki se opušča

primeren za električne pogone.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubn
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	830 g
Koda vmesnika aktuatorja	D60A D60B D60C
Koda vmesnika, motor in	60G
Opomba o materialu	Ustreza RoHS