


Analogni modul CPX-4AE-P-D10

Številka dela: 560362

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Masa izdelka	115 g
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA PC
Pnevmatični priključek	QS-4
LED displeji	1 Zbirna diagnoza
Diagnoza	Kršitev mejne vrednosti na kanal Napaka parametriziranja Mejna vrednost senzorja na kanal
Parametriziranje	Zakasnitev diagnostike na kanal Histereza na modul Merska enota Glajenje merjene vrednosti na kanal Diagnoza nadziranja mejne vrednosti na kanal Diagnoza mejne vrednosti senzorja na kanal Merjenje relativnega/diferenčnega tlaka
Interni čas cikla	5 ms
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tip. 50 mA
Število vhodov	4
Merjena veličina	4x relativen tlak / 2x diferenčni tlak
Prikazovalna(e) enota [^]	kPa mbar psi
Format podatkov	15 bitov + predznak Binarna predstavitev v mbar, kPa, psi
Končna vrednost območja merjenja tlaka	10 bar
Začetna vrednost območja merjenja tlaka	0 bar