


Priključni vodniki VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

Številka dela: 560427

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	1577 g
Električni priključek	kabel z vtičem
Dolžina kabla	10 m
Lastnost voda	Standardno
Najmanjši polmer upogibanja kabla	115 mm
Premer kabla	9.6 mm
Zgradba kabla	36 x 0,25 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kableskega plašča	PVC