


Pokrov VMPAL-KM-SD44-IP67-0

Številka dela: 560429

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Masa izdelka	102 g
Električni priključek	možnost konfencioniranja
Dovoljen premer kabla	5 ... 13 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,34 mm ²
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev