


Aksialni sklop EAMM-A-S48-87A

Številka dela: 560688

☆ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	12,5 Nm
Masa izdelka	760 g
Koda vmesnika aktuatorja	S48
Koda vmesnika, motor in	87A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS