


Končna plošča VABE-S6-2RZ-G34

Številka dela: 560839

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljuben
Tip ventilskega otoka	44
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	336 g
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Priključek krmilnega zraka 14	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Pnevmatični priključek 5	G3/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, končna plošča	Tlačno liti aluminij