


Končna plošča VMPAL-EPL-SD25-IP40

Številka dela: 560940

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	43 mm
Dolžina	107.3 mm
Največje število ventilskih mest	24
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Največje število ventilskih tuljav	24
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP40
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	190 g
Električni priključek 1, funkcija	Multipol
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	25
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material končne plošče	aluminijeva tlačna litina Ojačan PA