


Električna povezava VMPAL-EVAP-10-2-4

Številka dela: 560968

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Velikost ventila | 10 mm |
| Maks. število ventilskih mest | 4 |
| Maksimalno število ventilskih tuljav | 8 |
| Integrirana funkcija | Določitev funkcije ventila barvno kodirana |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 29 g |
| Barva ohišja | črna |
| Material, ohišje | PA |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |