

# Priključna plošča VMPAL-AP-10-QS5/32"-2

Številka dela: 561006

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Širina                                    | 10,7 mm  |
| Dolžina                                   | 107,3 mm   |
| Dimenzija rastra                          | 10,7 mm  |
| Velikost ventila                          | 10 mm  |
| Maks. število ventilskih mest             | 1  |
| Smer pretoka                              | povraten   |
| Konstrukcija ventilskega otoka            | Možnost kombiniranja velikosti ventilov                            |
| Maksimalno število ventilskih tuljav      | 2  |
| Obratovalni tlak MPa                      | -0,09 ... 1 MPa  |
| Obratovalni tlak                          | -0,9 ... 10 bar  |
| Krmilni tlak Mpa                          | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Krmilni tlak                              | 3 ... 8 bar  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 3 - močna korozijska obremenitev                                   |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                       | -5 ... 50 °C   |
| Masa izdelka                              | 30 g   |
| Pnevmatični priključek 2                  | za cevi z zunanjim premerom 5/32"                                  |
| Pnevmatični priključek 4                  | za cevi z zunanjim premerom 5/32"                                  |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |
| Material, priključna plošča               | Ojačan PA  |