


Priključna plošča VMPAL-AP-10-QS1/4'''-2-T1

Številka dela: 561024

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Širina | 10.7 mm |
| Dolžina | 107.3 mm |
| Dimenzija rasterja | 10.7 mm |
| Velikost ventila | 10 mm |
| Ločevanje tlačnih con | kanal 1 |
| Največje število ventilskih mest | 1 |
| Smer toka | obojestranski |
| Zgradba ventilskega otoka | možnost kombiniranja različno velikih ventilov |
| Največje število ventilskih tuljav | 2 |
| Delovni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Krmilni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 30 g |
| Pnevmatični priključek 2 | za zunanji Ø gibke cevi 1/4 " " |
| Pnevmatični priključek 4 | za zunanji Ø gibke cevi 1/4 " " |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne plošče | ojačan PA |