


# Priključna plošča VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-2

Številka dela: 561096

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Širina                                   | 42.8 mm  |
| Dolžina                                  | 107.3 mm   |
| Dimenzija rasterja                       | 10.7 mm  |
| Velikost ventila                         | 10 mm  |
| Največje število ventilskih mest         | 4  |
| Smer toka                                | obojestranski  |
| Zgradba ventilskega otoka                | možnost kombiniranja različno velikih ventilov                 |
| Največje število ventilskih tuljav       | 8  |
| Delovni tlak                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                         |
| Krmilni tlak                             | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                             |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 3 – močna odpornost proti koroziji                             |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...50 °C  |
| Teža izdelka                             | 110 g  |
| Pnevmatični priključek 2                 | za zunanji Ø gibke cevi 1/4 " "                                |
| Pnevmatični priključek 4                 | za zunanji Ø gibke cevi 1/4 " "                                |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS  |
| Material priključne plošče               | ojačan PA  |