

Vlečno sidro VMPAL-ZAS-85

Številka dela: 561118

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina	85 mm
Enota pakiranja	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	1,7 Nm
Masa izdelka	60 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vlečna kotva	visokolegirano jeklo, nerjavno