

Vlečno sidro VMPAL-ZAS-485

Številka dela: 561128

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dolžina | 485 mm |
| Enota pakiranja | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Maks. pritezni moment | 1,7 Nm |
| Masa izdelka | 327 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, vlečna kotva | visokolegirano jeklo, nerjavno |