

Razdelilnik FR-4-3/8

Številka dela: 561602

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	16 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Število izhodov	3
Število dovodnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran