


Vtič

NECU-S-M12G4-HX

Številka dela: 562028

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Pogostost priključevanja	3
Masa izdelka	17,5 g
Električni priključek	4-polni A-kodiran M12x1 Vtič raven / rezalna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 32 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 32 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Dovoljen premer kabla	2,9 ... 5,1 mm
Dopusten premer posamezne žice	≥ 0,1 mm
Dopusten premer žice	0,9 ... 1,6 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,34 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA cinkova tlačna litina nikljan
Material, vijačno zapiralo	cinkova tlačna litina, nikljana
Material, tesnilo	FPM PUR
Material, vtični kontakti	pozlačen
Dopustna izolacija žic	PP PVC TPE-E