



# T-vtična vez NEDU-M12D4-M12T4-IS

Številka dela: 562248

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101
Pogostost priključevanja	100
Način pritrditve	za uvitje
Masa izdelka	25,5 g
Električni priključek	4-polni / 4-polni / 4-polni A-kodiran/A-kodiran/A-kodiran Vtičnica/vtičnica/vtič M12x1 / M12x1 / M12x1
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
Material, ohišje	TPE-U(PU)-ojačan cinkova tlačna litina
Material, objemna matica	Ojačan PA
Material, tesnilo	FPM
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina pozlačen