


# Nihajna prirobnica SNGB-200-B

Številka dela: 562455

FESTO

primeren ležajni blok LN, LSN v izvedbi iz jekla.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	200
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	10.020 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Jeklo cinkano
Material, zatič	Jeklo, cinkano
Material, tulka	Jeklo
Material, ležaj	Umetna masa
Material, podložka	Jeklo, cinkano
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano
Material, varovalka	Vzmetno jeklo, cinkano