

Povezovalni kabel NEV-M8W4L-E-10-M8G3

Številka dela: 562470

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61076-2-101 ISO 20401
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Masa izdelka	170 g
Električni priključek	4-polni / 3-polni Kotna vtičnica / raven vtič M8x1 / M8x1
Območje obratovalne napetosti DC	20,4 ... 26,4 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	Suitable for energy chains
Min. premer upogiba kabla	35 mm
Premer kabla	3,3 mm
Struktura kabla	2x0,25
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplasčenje kabla	TPE-U(PUR)
Material, ohišje	TPE-U(PU)
Material, vtični kontakti	Med (medenina) pozlačen
Material, izolirni ovoj	PVC