

# Pokrivni modul EASC-S1-33-530-S

Številka dela: 562734

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                 |
|----------------------------------|--|
| Velikost                         | 33                                       |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                                 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev        |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                           |
| Temperatura okolice              | -10 °C...60 °C                           |
| Teža izdelka                     | 518 g                                    |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                          |
| Material pokrivnega profila      | Gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksirano |
| Material adapterske plošče       | gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksirano |