



# Osnovni ventil

## VOFC-L-B52-G14-F9-A

Številka dela: 562874  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Ventil                               | 5/2 bistabilen  |
| Način vklopa                         | električni  |
| Širina                               | 40 mm   |
| Normalni imenski pretok              | 850 l/min   |
| Obratovalni tlak                     | 2 ... 8 bar   |
| Konstrukcijska zgradba               | Drсни ventil s trdim batom  |
| Vrsta zaščite                        | IP65  |
| Imenska velikost                     | 6 mm  |
| Princip tesnenja                     | trd   |
| Položaj vgradnje                     | poljuben  |
| Pomožni ročni vklop                  | brez  |
| Vrsta krmiljenja                     | predkrmiljen  |
| Napajanje s krmilnim zrakom          | notranji  |
| Smer pretoka                         | ni reverzibilen   |
| Safety Integrity Level (SIL)         | do SIL 2 high demand način<br>Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 2 Low Demand |
| Pretok Kv napajanja                  | 0,65 m <sup>3</sup> /h  |
| Pretok Kv odzračitve                 | 0,65 m <sup>3</sup> /h  |
| Maksimalna preklopna frekvenca       | 1 Hz  |
| Čas preklopa izključen               | 20 ms   |
| Čas preklopa vključen                | 20 ms   |
| Trajanje vklopa                      | 100%  |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4   |
| Temperatura medija                   | -25 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                  | -25 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                         | 790 g   |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 3             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 4             | G1/4  |
| Opomba o materialu                   | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS<br>Ustreza RoHS                                  |
| Informacije o materialu tesnil       | NBR   |
| Informacije o materialu ohišja       | Aluminij<br>Trdo emajlirano   |