

Magnetna tuljava VACC-S13-18-A1-2U

Številka dela: 562891

FESTO

za sistem tuljave F19, priključna shema oblika A, po EN 175 301, 110 V DC in AC.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 50/60 Hz, moč 1,8 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	210 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po EN 175301-803
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	PA UP