


Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME

Številka dela: 562895

FESTO

za sistem tuljave F19, metričen kabelski priključek, 230 V DC in AC,
zalit okrov, povečana varnost.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Temperatura EX odporne okolice	T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Certifikat izdajnega oddelka	BVS15 ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GY17.1235X
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
Vrsta zaščite	IP64
Masa izdelka	330 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	PA UP