


Magnetna tuljava VACC-S13-11-K4-1-EX4A

Številka dela: 562896

FESTO

za sistem tuljave F19A, metričen kabelski priključek, samovaren.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Potrebna poraba toka	16 mA
Razred izolacijskega materiala	H
Maks. vhodna moč	1,2 W
Maks. vhodna napetost	32 V
Maks. vhodni tok	0,2 A
Karakteristika tuljave	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
efektivna kapacitivnost	zanemarljivo majhen
efektivna induktivnost	zanemarljivo majhen
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ia IIC T6, T5 Gb
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex ia IIIC T80°C, T95°C Db
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gb (KR)
Temperatura EX odporne okolice	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Certifikat izdajnega oddelka	BVS15 ATEXE030X IECEX BVS 15.0020X INMETRO DNV 17.0043X KGS 17-GA4BO-0392X KGS 17-GA4BO-0393X NEPSI GYJ17.1234X
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
Vrsta zaščite	IP64
Masa izdelka	330 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	PA UP