

# Vklopni ventil MS9-EE-G-V24-S-VS

Številka dela: 562940

FESTO

Električen, z glušnikom, smer pretoka od leve proti desni.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	9
Dimenzija rastra	90 mm
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vklopa	električni
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tipalni
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Obratovalni tlak	3,5 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	18.000 l/min
Normalni imenski pretok 2-3	14.100 l/min
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	24 V DC; 4,5 W
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nivo glasnosti	93 dB(A)
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	2.300 g
Pnevmatični priključek 3	G1
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po DIN EN 175301-803 štirobna oblika
Material, batnični drsnik	POM
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij