


Vklopni ventil MS9-EM-G-VS

Številka dela: 562951

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	9
Dimenzija rastra	90 mm
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Način vklopa	ročno
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Način vračanja	Prisilno vodenje
Vrsta krmiljenja	neposredno
Ventil	3/2 bistabilen
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok	18.000 l/min
Normalni imenski pretok 2-3	14.100 l/min
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	po izbiri: s priborom Vgradnja voda
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	2.200 g
Pnevmatični priključek 3	G1
Informacija o materialu, batni drsnik	POM
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij