

# Vklopni ventil MS9-EM-G-S-VS

Številka dela: 562952

FESTO

ročni, z glušnikom, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	9
Dimenzija rastra	90 mm
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Način vklopa	ročno
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Način vračanja	Prisilno vodenje
Vrsta krmiljenja	neposredno
Ventil	3/2 bistabilen
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok	18.000 l/min
Normalni imenski pretok 2-3	14.100 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nivo glasnosti	93 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	2.400 g
Pnevmatični priključek 3	G1
Material, batnični drsnik	POM
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij