


Zasučni pogon DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AL-FW

Številka dela: 563340
Izdelek, ki se opuša

FESTO

za zaznavanje položaja, z nastavljivimi blažilniki in zobniški reduktor z izenačevanjem zračnosti. Priključek za stisnjen zrak levo.

Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-20 /+ 6 deg
Zasučni kot	180 deg
Dušenje	Blažilnik, trda karakteristika, nastavljiva
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,2 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	12,5 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,4 kgm ²
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pogonske gredi	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij