



Zasučni pogon DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AR-FW

Številka dela: 563351
Izdelek, ki se opuša

FESTO

za zaznavanje položaja, z nastavljivimi blažilniki in zobniški reduktor z izenačevanjem zračnosti. Priključek za stisnjen zrak desno.

Tip, ki se opuša. Dostavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-20 /+ 6 deg
Zasučni kot	180 deg
Dušenje	Blažilnik, trda karakteristika, nastavljiva
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,5 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	6,1 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,15 kgm ²
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pogonske gredi	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij