

# Filter MS9-LF-G-CUM

Številka dela: 564108

FESTO

Filter 5 µm, kovinski lonček, ročni izpust kondenzata, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	9
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	220 ml
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Temperatura EX odporne okolice	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.000 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Material, pokrov	Ojačan PA
Material, vrtljiva ploščica	POM
Material, nosilec filtra	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij
Material, pritrdilni kotnik	Tlačno liti aluminij
Material, filter	PE
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, povezovalnik modulov	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo lončka	NBR
Material, kontrolno okence	PA
Material, ločevalna podložka	POM