

# Zapirni čep QBC-3/16H-U

Številka dela: 564785

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	slepi čep
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	28,1 unča
Pnevmatični priključek 1	Ø vtične tulke 3/16 ""
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 °F...140 °F
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS