


# Nastavek cevi

## N-3/4-P-19-NPT

Številka dela: 564848

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	16,5 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	40 Nm
Masa izdelka	44 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	za cev z notranjim premerom 19 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	aluminij, eloksiran