


Vtič

NECU-S-M8G3-HX-Q3

Številka dela: 564945

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-104 EN 61984
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Pogostost priključevanja	3
Masa izdelka	7,8 g
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič raven / rezalna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 32 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 32 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Dovoljen premer kabla	2,1 ... 3,5 mm
Dopusten premer posamezne žice	≥ 0,05 mm
Dopusten premer žice	0,6 ... 1 mm
Presek priključka	0,1 ... 0,14 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA cinkova tlačna litina nikljan
Material, vijačno zapiralo	Medenina, nikljana
Material, tesnilo	FPM PUR
Material, vtični kontakti	pozlačen
Dopustna izolacija žic	PP PVC