


# Vtič

## NECU-S-M12G4-HX-Q7

Številka dela: 564947

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Pogostost priključevanja	3
Masa izdelka	33,3 g
Električni priključek	4-polni A-kodiran M12x1 Vtič raven / rezalna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 48 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 48 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	6 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Dovoljen premer kabla	4,7 ... 6 mm
Dopusten premer posamezne žice	≥ 0,1 mm
Dopusten premer žice	1,6 ... 2 mm
Presek priključka	0,34 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA cinkova tlačna litina nikljan
Material, vijajčno zapiralo	cinkova tlačna litina, nikljana
Material, tesnilo	FPM PUR
Material, vtični kontakti	pozlačen
Dopustna izolacija žic	PVC