


# Priključni kabel NEBV-S1W44-K-5-N-LE39

Številka dela: 565287

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 24$ V
Tokovna obremenitev pri 40°C	0,86 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	850 g
Električni priključek	44-polni Priključnica Sub-D
Struktura kabla	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	8,9 mm
Dolžina kabla	5 m
Način pritrditve	4-40UNC
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	TPE
Informacije o materialu oplášenja kabla	PVC
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron pozlačen