

# Vtično-navojni priključek CRQS-1/8-5/32-U

Številka dela: 565318

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                      | standardna  |
| Nazivni premer                                | 0,118 " "   |
| Položaj vgradnje                              | poljubno  |
| Zasnova                                       | ravna oblika  |
| Velikost posode                               | 1   |
| Konstruktivna zgradba                         | prinsip Push-Pull   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 000032...203 000032 |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                                     |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III  |
| Primerno za živila                            | Glej razširjene informacije o materialu.                                  |
| Temperatura okolice                           | -20 °C...150 °C   |
| Največji pritezni moment                      | 8,85 ft-lbf   |
| Teža izdelka                                  | 275 unča  |
| Uporabni kabli                                | PFAN  |
| Način pritrditve                              | Zunanji šestkotnik 15/32  |
| Pnevmatični priključek 1                      | zunanji navoj 1/8 NPTF  |
| Pnevmatični priključek 2                      | za gibko cev z zunanjim Ø 5/32 " "  |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita   | -4 °F...302 °F  |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS   |
| Material ohišja                               | visoko legirano nerjavno jeklo  |
| Material sprostilnega obroča                  | visoko legirano nerjavno jeklo  |
| Material tesnila gibke cevi                   | FPM   |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo  |