

Vtično-navojni priključek CRQS-1/4-3/8-U

Številka dela: 565322

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	0,256 " "
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	1
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...150 °C
Največji pritezni moment	11,8 ft-lbf
Teža izdelka	720 unča
Uporabni kabli	PFAN
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik 21/32
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj 1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø cevi 3/8 " "
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	-4 °F...302 °F
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sprostilnega obroča	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnila gibke cevi	FPM
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo