


T-vtična vez CRQST-5/32T-U

Številka dela: 565350
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 0,138 " |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | T-oblika |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -20 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 0,564 oz |
| Uporabni vodi | PFAN |
| Pnevmatični priključek 1 | za cevi z zunanjim premerom 5/32" |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 5/32" |
| Temperatura okolice Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, sprostitveni obroč | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, tesnilo cevi | FPM |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |