


# Vmesnik Bus CECX-F-PB-S-V1

Številka dela: 565598

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Poraba moči 5 V	1,4 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	140 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Prikazi statusa	LED (status) LED rdeča = napaka Bus-a
Fieldbus vmesnik	PROFIBUS odjemalec DP-V1
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	Vtičnica Sub-D 9-polni
Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa	9,6 kBit/s do 12 MBit/s
Fieldbus vmesnik, galvanska izolacija	da