


Priključni blok CPX-P-AB-4XM12-4POL

Številka dela: 565706

FESTO

Priključek M12.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Način pritrditve	na povezovalni blok CPX-M-GE..
Masa izdelka	120 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
Električni priključek	4-polni 4x vtičnica A-kodiran M12x1 okrogel vtični priključek