


Vtič
NECU-L3G8-C2
Številka dela: 565710

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključevanja	100
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	56 g
Električni priključek	8-polni Vijačna sponka Vtič, raven
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	12 A
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Presek priključka	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina pokositren