


Pokrivna plošča VABB-L1-10-S

Številka dela: 566462

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10,5 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	10 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna plošča	PA