


Priključna letev

VABM-L1-10S-G18-14

Številka dela: 566568

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10,5 mm
Maks. število ventilskih mest	16
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment montaže na H-letev	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,45 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	3 Nm
Masa izdelka	246 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje