

# Električna priključna plošča VAVE-L1-1H2-LR

Številka dela: 566716

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Dodatne funkcije	Gašenje obloka Zmanjšanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	1.5 g
Električni priključek	2-polni doza
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Spojka
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA