

Električna priključna plošča VAVE-L1-1VL4-LP

Številka dela: 566725

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščito pred obrnjeno polariteto	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje obloka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	12 Volt 24 Volt
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Razširjena temperatura okolice	-5-60 °C
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	33.5 g
Prečni prerez priključka	0.14 000013
Električni priključek	pletenica
Dolžina kabla	5 m
Konci žil	Kabelska tulka
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Spojka
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA