


Električna priključna plošča VAVE-L1-1L2-LR

Številka dela: 566727

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zaščita pred zamenjavo polov | za delovno napetost |
| Dodatne funkcije | Odpravljanje iskrenja Znižanje držalnega toka |
| Prikaz stanja signala | LED |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Odpornost na nihanje napetosti | 0,8 kV |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Dovoljenje | RCM Mark |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Masa izdelka | 7,8 g |
| Presek priključka | 0,14 mm ² |
| Električni priključek | Vrvica |
| Dolžina kabla | 1 m |
| Zaključki žic | Kabelski čevelček |
| Priključek zaščitnega vodnika | ni na voljo |
| Način pritrditve | Zaponka |
| Barva ohišja | črna |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | PA |